


Utbytbara plattor i gråjärn med förbearbetade uppspänningsytor

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

GJL 300.

Utförande:

Kontakt- och uppspänningsytor slipade.


Anmärkning:

De utbytbara plattorna med förbearbetade uppspänningsytor används tillsammans med de dubbelsidiga uppspänningsvinklarna. De utbytbara plattorna placeras och fästs på båda sidor av uppspänningsvinklarna. Det underlättar när spännanordningarna ska bytas. De utbytbara plattorna kan bearbetas kundspecifikt.

Ritningsinformation:

1) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912, M16

Ritningar



Artikelöversikt

Utbytbara plattor i gråjärn med förbearbetade uppspänningsytor

Beställningsnr.	L	H	H3	L2	Antal fästhål
K0801.1004040	400	40	370	350	5

Utbytbara plattor i gråjärn med förbearbetade uppspänningsytor

Artikelöversikt

Beställningsnr.	L	H	H3	L2	Antal fästhål
K0801.1005050	500	40	470	450	7
K0801.1006363	630	40	600	580	7
K0801.1008080	800	50	770	750	7