



Tekniska anvisningar för bygelhandtag med elektrisk kopplingsfunktion



Typ	K1527	
Tryckknapp, LED (1 öppnande + 1 slutande)		
Tryckknapp	24 V AC/DC max. 1 A	
Driftspänning LED	24 V DC	
Anslutningstyp	8-polig / M12x1	
Kontaktbeläggning (sett från kontaktsidan)		1) Vit (WH) 2) Brun (BN) 3) Grön (GN) 4) Gul (YE) 5) Grå (GY) 6) Rosa (PK) 7) Blå (BU) 8) Röd (RD)
Montageöppning	