

Bordsmodell, frontmonterad

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Aluminiumprofil.
Akrylglas.

Utförande:

Fyrkantsprofil.
Akrylglasruta.

Anmärkning:

Höjd komplett: 1275 mm
Höjd öppning: flexibel
Bredd ram: 900 mm
Yta per fot: 72x60 mm

Bordsmodellen består av akrylglasrutor i aluminiumram.
Stabil konstruktion för universell användning.

Fyrkantsprofil, ramen öppen upptill.
Akrylglas 850x850 mm, tjocklek 4 mm.

Användning:

Butiker / apotek
Stormarknader / kassaområden
Läkarmottagningar / väntrum
Receptioner / entréer

På begäran:

Specialstorlekar.

Artikelöversikt

Bordsmodell, frontmonterad

Beställningsnr.	Benämning
K1081.13	Bordsmodell