

Länkhjul och bockhjul stålplåt tungt utförande

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Hus av stark stålplåt. Hjul av högvärdig PA 6.

Utförande:


Pressat hus. Länkhjulshus med tung gaffel och bottenplatta med en mycket stabil centrumtapp som är fastskruvad och låst. Vridkranen är extra förstärkt med speciellt utformade och härdade lagerskålar.

Anmärkning:

Tack vare de härdade lagerskålarna är rullarna mycket stöt- och slagåliga. Hjulen är mycket nötningsbeständiga. Fastskruvad hjulaxel.

Länkhjul och bockhjul stålplåt tungt utförande

Ritningar



Artikelöversikt

Länkhjul och bockhjul stålplåt tungt utförande

Beställningsnr.	Benämning	Utförande 1	Hjullager	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Bärförmåga kg
K1772.075321	Bockhjul	utan spärr	glidlager	-	32	60	-	85	75	9	118	100	80	-	300
K1772.075324	Bockhjul	utan spärr	kullager	-	32	60	-	85	75	9	118	100	80	-	300

Länkhjul och bockhjul stålplåt tungt utförande

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Benämning	Utförande 1	Hjullager	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Bärförmåga kg
K1772.100371	Bockhjul	utan spärr	glidlager	-	37	60	-	85	100	9	140	100	80	-	500
K1772.100374	Bockhjul	utan spärr	kullager	-	37	60	-	85	100	9	140	100	80	-	500
K1772.125401	Bockhjul	utan spärr	glidlager	-	40	60	-	85	125	9	165	100	80	-	700
K1772.125404	Bockhjul	utan spärr	kullager	-	40	60	-	85	125	9	165	100	80	-	700
K1772.150501	Bockhjul	utan spärr	glidlager	-	50	80	75	110	150	11	197	140	105	-	800
K1772.150504	Bockhjul	utan spärr	kullager	-	50	80	75	110	150	11	197	140	105	-	800
K1772.07532	Länkhjul	utan spärr	glidlager	45	32	60	-	85	75	9	118	100	80	82,5	300
K1772.075323	Länkhjul	utan spärr	kullager	45	32	60	-	85	75	9	118	100	80	82,5	300
K1772.10037	Länkhjul	utan spärr	glidlager	45	37	60	-	85	100	9	140	100	80	95	500
K1772.100373	Länkhjul	utan spärr	kullager	45	37	60	-	85	100	9	140	100	80	95	500
K1772.12540	Länkhjul	utan spärr	glidlager	45	40	60	-	85	125	9	165	100	80	107,5	700
K1772.125403	Länkhjul	utan spärr	kullager	45	40	60	-	85	125	9	165	100	80	107,5	700
K1772.15050	Länkhjul	utan spärr	glidlager	65	50	80	75	110	150	11	197	140	105	140	800
K1772.150503	Länkhjul	utan spärr	kullager	65	50	80	75	110	150	11	197	140	105	140	800
K1772.075322	Länkhjul	med spärr stop top	glidlager	45	32	60	-	85	75	9	118	100	80	82,5	300
K1772.075325	Länkhjul	med spärr stop top	kullager	45	32	60	-	85	75	9	118	100	80	82,5	300
K1772.100372	Länkhjul	med spärr stop top	glidlager	45	37	60	-	85	100	9	140	100	80	95	500
K1772.100375	Länkhjul	med spärr stop top	kullager	45	37	60	-	85	100	9	140	100	80	95	500
K1772.125402	Länkhjul	med spärr stop top	glidlager	45	40	60	-	85	125	9	165	100	80	107,5	700
K1772.125405	Länkhjul	med spärr stop top	kullager	45	40	60	-	85	125	9	165	100	80	107,5	700
K1772.150502	Länkhjul	med spärr stop top	glidlager	65	50	80	75	110	150	11	197	140	105	140	800
K1772.150505	Länkhjul	med spärr stop top	kullager	65	50	80	75	110	150	11	197	140	105	140	800