

Skivrattar i aluminium utan handtag, Form B, med passhål, kilspår och tvärhål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Handratt i aluminium. Navskydd termoplast, svart.
Gängstift ISO 4027 Stål hållfasthetsklass 45 H, svart.

Utförande:

Svart eller silver pulverlackerad.

Anmärkning:

Rattkransens jämngång och koncentritet är $\leq 0,4$ mm.

Montage:

Navskyddet levereras omonterat.
Handrattarna kan fästas på en axel med tvärstift eller en cylinderskruv DIN 6912 och en underläggsbricka K0173 axiellt med passkil.
Vid utföranden med tvärhål sker fixeringen med gängstift ISO 4027.

Leveransomfattning:

Handratt i aluminium.
Navskydd.
Gängstift ISO 4027 (utföranden med tvärhål).

Tillbehör:


K0173 Underläggsbrickor.
K1160 Cylinderskruvar med insexkant, lågt huvud DIN 6912.

Ritningsinformation:

1) Tvärhålet är förskjutet 90° mot passkilspåret.


Skivrattar i aluminium utan handtag, Form B, med passhål, kilspår och tvärhål

Artikelbeskrivning/produktbilder




Skivrattar i aluminium utan handtag, Form B, med passhål, kilspår och tvärhål

Ritningar



DIN 6885-1



Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Form	Form-typ	D1	D2	D3	L1	L3	H	H2	D7	B3	T
K1520.080101036	svart	B	passhål med spår, med tvärhål	80	10	26	16	29	16,6	5,5	M6	3	11,4
K1520.080121046	svart	B	passhål med spår, med tvärhål	80	12	26	16	29	16,6	6,5	M6	4	13,8
K1520.100101036	svart	B	passhål med spår, med tvärhål	100	10	28	17	33	17,5	5,5	M6	3	11,4
K1520.100121046	svart	B	passhål med spår, med tvärhål	100	12	28	17	33	17,5	6,5	M6	4	13,8
K1520.125121046	svart	B	passhål med spår, med tvärhål	125	12	31	18	36	18,3	6,5	M6	4	13,8
K1520.125141056	svart	B	passhål med spår, med tvärhål	125	14	31	18	36	18,3	6,5	M6	5	16,3
K1520.080102036	silver	B	passhål med spår, med tvärhål	80	10	26	16	29	16,6	5,5	M6	3	11,4
K1520.080122046	silver	B	passhål med spår, med tvärhål	80	12	26	16	29	16,6	6,5	M6	4	13,8
K1520.100102036	silver	B	passhål med spår, med tvärhål	100	10	28	17	33	17,5	5,5	M6	3	11,4
K1520.100122046	silver	B	passhål med spår, med tvärhål	100	12	28	17	33	17,5	6,5	M6	4	13,8
K1520.125122046	silver	B	passhål med spår, med tvärhål	125	12	31	18	36	18,3	6,5	M6	4	13,8
K1520.125142056	silver	B	passhål med spår, med tvärhål	125	14	31	18	36	18,3	6,5	M6	5	16,3