

## Passkruvar med ansats liknande ISO 7379

### Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Material:

Stål eller rostfritt stål A2.

#### Utförande:


Hållfasthetsklass 12.9. Skaftdiameter polerad, blank.

Blankt rostfritt stål eller seghärdat stål.

#### Anmärkning:

Passkruvar med ansats kan mer än vanliga skruvar: De betecknas som "konstruktionselement" för många olika uppgifter. Ofta leder de fram till mycket prisvärda lösningar, eftersom de förenklar komplicerade konstruktioner. Passkruvar med ansats medför idag utslagsgivande rationaliseringseffekter.

### Ritningar



### Artikelöversikt

#### Passkruvar med ansats, liknande ISO 7379

Beställningsnr.	Material grundkropp	D1	D	D2	B	K	SW	L1
K0705.04X04	stål	4	M3	7	7	3	2	4
K0705.04X05	stål	4	M3	7	7	3	2	5
K0705.04X06	stål	4	M3	7	7	3	2	6
K0705.04X08	stål	4	M3	7	7	3	2	8
K0705.04X10	stål	4	M3	7	7	3	2	10
K0705.04X12	stål	4	M3	7	7	3	2	12
K0705.04X16	stål	4	M3	7	7	3	2	16
K0705.04X20	stål	4	M3	7	7	3	2	20
K0705.04X25	stål	4	M3	7	7	3	2	25
K0705.04X30	stål	4	M3	7	7	3	2	30
K0705.05X05	stål	5	M4	9	8	4	2,5	5
K0705.05X06	stål	5	M4	9	8	4	2,5	6
K0705.05X12	stål	5	M4	9	8	4	2,5	12
K0705.05X16	stål	5	M4	9	8	4	2,5	16
K0705.05X20	stål	5	M4	9	8	4	2,5	20
K0705.05X25	stål	5	M4	9	8	4	2,5	25
K0705.05X08	stål	5	M4	9	8	4	2,5	8
K0705.05X10	stål	5	M4	9	8	4	2,5	10
K0705.05X30	stål	5	M4	9	8	4	2,5	30
K0705.05X40	stål	5	M4	9	8	4	2,5	40
K0705.06X10	stål	6	M5	10	9,5	4,5	3	10
K0705.06X12	stål	6	M5	10	9,5	4,5	3	12
K0705.06X16	stål	6	M5	10	9,5	4,5	3	16

# Passkravar med ansats liknande ISO 7379

## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material grundkropp	D1	D	D2	B	K	SW	L1
K0705.06X20	stål	6	M5	10	9,5	4,5	3	20
K0705.06X25	stål	6	M5	10	9,5	4,5	3	25
K0705.06X30	stål	6	M5	10	9,5	4,5	3	30
K0705.06X35	stål	6	M5	10	9,5	4,5	3	35
K0705.06X40	stål	6	M5	10	9,5	4,5	3	40
K0705.06X45	stål	6	M5	10	9,5	4,5	3	45
K0705.06X50	stål	6	M5	10	9,5	4,5	3	50
K0705.06X55	stål	6	M5	10	9,5	4,5	3	55
K0705.06X60	stål	6	M5	10	9,5	4,5	3	60
K0705.06X65	stål	6	M5	10	9,5	4,5	3	65
K0705.06X70	stål	6	M5	10	9,5	4,5	3	70
K0705.06X80	stål	6	M5	10	9,5	4,5	3	80
K0705.08X16	stål	8	M6	13	11	5,5	4	16
K0705.08X20	stål	8	M6	13	11	5,5	4	20
K0705.08X25	stål	8	M6	13	11	5,5	4	25
K0705.08X30	stål	8	M6	13	11	5,5	4	30
K0705.08X40	stål	8	M6	13	11	5,5	4	40
K0705.08X45	stål	8	M6	13	11	5,5	4	45
K0705.08X50	stål	8	M6	13	11	5,5	4	50
K0705.08X55	stål	8	M6	13	11	5,5	4	55
K0705.08X60	stål	8	M6	13	11	5,5	4	60
K0705.08X65	stål	8	M6	13	11	5,5	4	65
K0705.08X70	stål	8	M6	13	11	5,5	4	70
K0705.08X80	stål	8	M6	13	11	5,5	4	80
K0705.08X90	stål	8	M6	13	11	5,5	4	90
K0705.08X100	stål	8	M6	13	11	5,5	4	100
K0705.10X16	stål	10	M8	16	13	7	5	16
K0705.10X20	stål	10	M8	16	13	7	5	20
K0705.10X25	stål	10	M8	16	13	7	5	25
K0705.10X30	stål	10	M8	16	13	7	5	30
K0705.10X35	stål	10	M8	16	13	7	5	35
K0705.10X40	stål	10	M8	16	13	7	5	40
K0705.10X45	stål	10	M8	16	13	7	5	45
K0705.10X50	stål	10	M8	16	13	7	5	50
K0705.10X55	stål	10	M8	16	13	7	5	55
K0705.10X60	stål	10	M8	16	13	7	5	60
K0705.10X65	stål	10	M8	16	13	7	5	65
K0705.10X70	stål	10	M8	16	13	7	5	70
K0705.10X80	stål	10	M8	16	13	7	5	80
K0705.10X90	stål	10	M8	16	13	7	5	90
K0705.10X100	stål	10	M8	16	13	7	5	100
K0705.12X100	stål	12	M10	18	16	9	6	100
K0705.12X16	stål	12	M10	18	16	9	6	16
K0705.12X20	stål	12	M10	18	16	9	6	20
K0705.12X25	stål	12	M10	18	16	9	6	25
K0705.12X30	stål	12	M10	18	16	9	6	30
K0705.12X35	stål	12	M10	18	16	8	6	35
K0705.12X40	stål	12	M10	18	16	9	6	40
K0705.12X45	stål	12	M10	18	16	8	6	45
K0705.12X50	stål	12	M10	18	16	9	6	50
K0705.12X55	stål	12	M10	18	16	8	6	55
K0705.12X60	stål	12	M10	18	16	9	6	60
K0705.12X65	stål	12	M10	18	16	8	6	65
K0705.12X70	stål	12	M10	18	16	9	6	70
K0705.12X80	stål	12	M10	18	16	9	6	80
K0705.12X90	stål	12	M10	18	16	9	6	90
K0705.16X100	stål	16	M12	24	18	11	8	100
K0705.16X120	stål	16	M12	24	18	11	8	120
K0705.16X25	stål	16	M12	24	18	11	8	25
K0705.16X30	stål	16	M12	24	18	11	8	30
K0705.16X35	stål	16	M12	24	18	11	8	35
K0705.16X40	stål	16	M12	24	18	11	8	40

# Passkravar med ansats liknande ISO 7379

## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material grundkropp	D1	D	D2	B	K	SW	L1
K0705.16X45	stål	16	M12	24	18	11	8	45
K0705.16X50	stål	16	M12	24	18	11	8	50
K0705.16X55	stål	16	M12	24	18	11	8	55
K0705.16X60	stål	16	M12	24	18	11	8	60
K0705.16X65	stål	16	M12	24	18	11	8	65
K0705.16X70	stål	16	M12	24	18	11	8	70
K0705.16X80	stål	16	M12	24	18	11	8	80
K0705.16X90	stål	16	M12	24	18	11	8	90
K0705.20X30	stål	20	M16	30	22	14	10	30
K0705.20X35	stål	20	M16	30	22	14	10	35
K0705.20X40	stål	20	M16	30	22	14	10	40
K0705.20X45	stål	20	M16	30	22	14	10	45
K0705.20X50	stål	20	M16	30	22	14	10	50
K0705.20X55	stål	20	M16	30	22	14	10	55
K0705.20X60	stål	20	M16	30	22	14	10	60
K0705.20X65	stål	20	M16	30	22	14	10	65
K0705.20X70	stål	20	M16	30	22	14	10	70
K0705.20X80	stål	20	M16	30	22	14	10	80
K0705.20X90	stål	20	M16	30	22	14	10	90
K0705.20X100	stål	20	M16	30	22	14	10	100
K0705.20X120	stål	20	M16	30	22	14	10	120
K0705.24X50	stål	24	M20	36	27	16	12	50
K0705.24X55	stål	24	M20	36	27	16	12	55
K0705.24X60	stål	24	M20	36	27	16	12	60
K0705.24X65	stål	24	M20	36	27	16	12	65
K0705.24X70	stål	24	M20	36	27	16	12	70
K0705.24X80	stål	24	M20	36	27	16	12	80
K0705.24X90	stål	24	M20	36	27	16	12	90
K0705.24X100	stål	24	M20	36	27	16	12	100
K0705.104X04	rostfritt stål A2	4	M3	7	7	3	2	4
K0705.104X05	rostfritt stål A2	4	M3	7	7	3	2	5
K0705.104X06	rostfritt stål A2	4	M3	7	7	3	2	6
K0705.104X08	rostfritt stål A2	4	M3	7	7	3	2	8
K0705.104X10	rostfritt stål A2	4	M3	7	7	3	2	10
K0705.104X12	rostfritt stål A2	4	M3	7	7	3	2	12
K0705.104X16	rostfritt stål A2	4	M3	7	7	3	2	16
K0705.104X20	rostfritt stål A2	4	M3	7	7	3	2	20
K0705.105X05	rostfritt stål A2	5	M4	9	8	4	2,5	5
K0705.105X06	rostfritt stål A2	5	M4	9	8	4	2,5	6
K0705.105X08	rostfritt stål A2	5	M4	9	8	4	2,5	8
K0705.105X10	rostfritt stål A2	5	M4	9	8	4	2,5	10
K0705.105X12	rostfritt stål A2	5	M4	9	8	4	2,5	12
K0705.105X16	rostfritt stål A2	5	M4	9	8	4	2,5	16
K0705.105X20	rostfritt stål A2	5	M4	9	8	4	2,5	20
K0705.105X25	rostfritt stål A2	5	M4	9	8	4	2,5	25
K0705.105X30	rostfritt stål A2	5	M4	9	8	4	2,5	30
K0705.105X40	rostfritt stål A2	5	M4	9	8	4	2,5	40
K0705.106X10	rostfritt stål A2	6	M5	10	9,5	4,5	3	10
K0705.106X12	rostfritt stål A2	6	M5	10	9,5	4,5	3	12
K0705.106X16	rostfritt stål A2	6	M5	10	9,5	4,5	3	16
K0705.106X20	rostfritt stål A2	6	M5	10	9,5	4,5	3	20
K0705.106X25	rostfritt stål A2	6	M5	10	9,5	4,5	3	25
K0705.106X30	rostfritt stål A2	6	M5	10	9,5	4,5	3	30
K0705.106X40	rostfritt stål A2	6	M5	10	9,5	4,5	3	40
K0705.106X50	rostfritt stål A2	6	M5	10	9,5	4,5	3	50
K0705.106X60	rostfritt stål A2	6	M5	10	9,5	4,5	3	60
K0705.108X16	rostfritt stål A2	8	M6	13	11	5,5	4	16
K0705.108X20	rostfritt stål A2	8	M6	13	11	5,5	4	20
K0705.108X25	rostfritt stål A2	8	M6	13	11	5,5	4	25
K0705.108X30	rostfritt stål A2	8	M6	13	11	5,5	4	30
K0705.108X40	rostfritt stål A2	8	M6	13	11	5,5	4	40
K0705.108X50	rostfritt stål A2	8	M6	13	11	5,5	4	50

## Passkravar med ansats liknande ISO 7379

### Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material grundkropp	D1	D	D2	B	K	SW	L1
K0705.108X60	rostfritt stål A2	8	M6	13	11	5,5	4	60
K0705.110X16	rostfritt stål A2	10	M8	16	13	7	5	16
K0705.110X20	rostfritt stål A2	10	M8	16	13	7	5	20
K0705.110X25	rostfritt stål A2	10	M8	16	13	7	5	25
K0705.110X30	rostfritt stål A2	10	M8	16	13	7	5	30
K0705.110X40	rostfritt stål A2	10	M8	16	13	7	5	40
K0705.110X50	rostfritt stål A2	10	M8	16	13	7	5	50
K0705.110X60	rostfritt stål A2	10	M8	16	13	7	5	60
K0705.110X70	rostfritt stål A2	10	M8	16	13	7	5	70
K0705.110X80	rostfritt stål A2	10	M8	16	13	7	5	80
K0705.110X90	rostfritt stål A2	10	M8	16	13	7	5	90
K0705.110X100	rostfritt stål A2	10	M8	16	13	7	5	100
K0705.112X16	rostfritt stål A2	12	M10	18	16	9	6	16
K0705.112X20	rostfritt stål A2	12	M10	18	16	9	6	20
K0705.112X25	rostfritt stål A2	12	M10	18	16	9	6	25
K0705.112X30	rostfritt stål A2	12	M10	18	16	9	6	30
K0705.112X40	rostfritt stål A2	12	M10	18	16	9	6	40
K0705.112X50	rostfritt stål A2	12	M10	18	16	9	6	50
K0705.112X60	rostfritt stål A2	12	M10	18	16	9	6	60
K0705.112X70	rostfritt stål A2	12	M10	18	16	9	6	70
K0705.112X80	rostfritt stål A2	12	M10	18	16	9	6	80
K0705.112X90	rostfritt stål A2	12	M10	18	16	9	6	90
K0705.112X100	rostfritt stål A2	12	M10	18	16	9	6	100
K0705.116X30	rostfritt stål A2	16	M12	24	18	11	8	30
K0705.116X40	rostfritt stål A2	16	M12	24	18	11	8	40
K0705.116X50	rostfritt stål A2	16	M12	24	18	11	8	50
K0705.116X60	rostfritt stål A2	16	M12	24	18	11	8	60
K0705.116X70	rostfritt stål A2	16	M12	24	18	11	8	70
K0705.116X80	rostfritt stål A2	16	M12	24	18	11	8	80
K0705.116X90	rostfritt stål A2	16	M12	24	18	11	8	90
K0705.116X100	rostfritt stål A2	16	M12	24	18	11	8	100
K0705.116X120	rostfritt stål A2	16	M12	24	18	11	8	120
K0705.120X30	rostfritt stål A2	20	M16	30	22	14	10	30
K0705.120X40	rostfritt stål A2	20	M16	30	22	14	10	40
K0705.120X50	rostfritt stål A2	20	M16	30	22	14	10	50
K0705.120X60	rostfritt stål A2	20	M16	30	22	14	10	60
K0705.120X70	rostfritt stål A2	20	M16	30	22	14	10	70
K0705.120X80	rostfritt stål A2	20	M16	30	22	14	10	80
K0705.120X90	rostfritt stål A2	20	M16	30	22	14	10	90
K0705.120X100	rostfritt stål A2	20	M16	30	22	14	10	100
K0705.120X120	rostfritt stål A2	20	M16	30	22	14	10	120