

# Svampformade knoppar biopolymer med innergånga

## Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Material:

Träfiberförstärkt biopolymer, bok natur.  
Glasfiberförstärkt biopolymer, svartgrå.  
Bussning i rostfritt stål 1.4305.

#### Utförande:

Bok, natur med glasfiberlook eller färgad svartgrå.  
Bussning i blankt rostfritt stål.


#### Anmärkning:

God mekanisk hållfasthet (provad, med minst dubbel säkerhet).  
God kemikaliebeständighet.  
Lämpad för utomhusbruk (väderbeständig).

#### Fördelar:

Denna biopolymer består helt av återvinningsbara material (oljefria).  
Bra CO<sub>2</sub>-avtryck i jämförelse med oljebaserad plast.  
Sparar på våra uttömliga, fossila källor.  
Träfibern kommer till 100 % från inhemska skogar i Tyskland.  
Denna biopolymer är återvinningsbar (jämförbart med termoplaster).

## Ritningar



## Artikelöversikt

| Beställningsnr. | Färg grundkropp   | Storlek | D  | D1 | D2 | D3 | H  | H1 | T  |
|-----------------|-------------------|---------|----|----|----|----|----|----|----|
| K0251.10005143  | bok natur         | 1       | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |
| K0251.10006143  | bok natur         | 2       | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 |
| K0251.10008143  | bok natur         | 3       | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 |
| K0251.1000590   | svartgrå RAL 7021 | 1       | M5 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |
| K0251.1000690   | svartgrå RAL 7021 | 2       | M6 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 |
| K0251.1000890   | svartgrå RAL 7021 | 3       | M8 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 |