

# Spårmutterar i stål eller rostfritt stål DIN 981

## Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

#### Material:

Stål.  
Rostfritt stål A2.


#### Utförande:

Blankt rostfritt stål.  
Blankt stål.  
Förzinkat stål.

#### Anmärkning:

Spårmutterarna används huvudsakligen för att fästa lager på en axel. Dessutom kan spårmutterarna användas för att säkra kugghjul, remskivor och andra maskinkomponenter.

## Ritningar



## Artikelöversikt

### Spårmutterar i stål eller rostfritt stål DIN 981

Beställningsnr.	Material grundkropp	Grundkroppens yta	D1	D2	D3	H	B=Spårbredd	T
K2060.0010	stål	blank	M10x0,75	18	13,5	4	3	2
K2060.0012	stål	blank	M12x1	22	17	4	3	2
K2060.0015	stål	blank	M15x1	25	21	5	4	2
K2060.0017	stål	blank	M17x1	28	24	5	4	2
K2060.0020	stål	blank	M20x1	32	26	6	4	2
K2060.0025	stål	blank	M25x1,5	38	32	7	5	2
K2060.0030	stål	blank	M30x1,5	45	38	7	5	2
K2060.0035	stål	blank	M35x1,5	52	44	8	5	2
K2060.0040	stål	blank	M40x1,5	58	50	9	6	2,5
K2060.0045	stål	blank	M45x1,5	65	56	10	6	2,5
K2060.0050	stål	blank	M50x1,5	70	61	11	6	2,5
K2060.0055	stål	blank	M55x2	75	67	11	7	3
K2060.0060	stål	blank	M60x2	80	73	11	7	3
K2060.0065	stål	blank	M65x2	85	79	12	7	3
K2060.0070	stål	blank	M70x2	92	85	12	8	3,5
K2060.0075	stål	blank	M75x2	98	90	13	8	3,5
K2060.0080	stål	blank	M80x2	105	95	15	8	3,5
K2060.0085	stål	blank	M85x2	110	102	15	8	3,5
K2060.0090	stål	blank	M90x2	120	108	16	10	4
K2060.0095	stål	blank	M95x2	125	110	17	10	4
K2060.0100	stål	blank	M100x2	130	120	18	10	4
K2060.010	stål	förzinkat	M10x0,75	18	13,5	4	3	2

# Spårmuttrar i stål eller rostfritt stål DIN 981

## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Material grundkropp	Grundkroppens yta	D1	D2	D3	H	B=Spårbredd	T
K2060.012	stål	förzinkat	M12x1	22	17	4	3	2
K2060.015	stål	förzinkat	M15X1	25	21	5	4	2
K2060.017	stål	förzinkat	M17x1	28	24	5	4	2
K2060.020	stål	förzinkat	M20X1	32	26	6	4	2
K2060.025	stål	förzinkat	M25X1,5	38	32	7	5	2
K2060.030	stål	förzinkat	M30x1,5	45	38	7	5	2
K2060.035	stål	förzinkat	M35x1,5	52	44	8	5	2
K2060.040	stål	förzinkat	M40x1,5	58	50	9	6	2,5
K2060.045	stål	förzinkat	M45x1,5	65	56	10	6	2,5
K2060.050	stål	förzinkat	M50x1,5	70	61	11	6	2,5
K2060.055	stål	förzinkat	M55x2	75	67	11	7	3
K2060.060	stål	förzinkat	M60x2	80	73	11	7	3
K2060.065	stål	förzinkat	M65x2	85	79	12	7	3
K2060.070	stål	förzinkat	M70x2	92	85	12	8	3,5
K2060.075	stål	förzinkat	M75x2	98	90	13	8	3,5
K2060.080	stål	förzinkat	M80x2	105	95	15	8	3,5
K2060.085	stål	förzinkat	M85x2	110	102	15	8	3,5
K2060.090	stål	förzinkat	M90x2	120	108	16	10	4
K2060.095	stål	förzinkat	M95x2	125	110	17	10	4
K2060.100	stål	förzinkat	M100x2	130	120	18	10	4
K2060.1010	rostfritt stål A2	blank	M100x,75	18	13,5	4	3	2
K2060.1012	rostfritt stål A2	blank	M12x1	22	17	4	3	2
K2060.1015	rostfritt stål A2	blank	M15X1	25	21	5	4	2
K2060.1017	rostfritt stål A2	blank	M17x1	28	24	5	4	2
K2060.1020	rostfritt stål A2	blank	M20X1	32	26	6	4	2
K2060.1025	rostfritt stål A2	blank	M25X1,5	38	32	7	5	2
K2060.1030	rostfritt stål A2	blank	M30x1,5	45	38	7	5	2
K2060.1035	rostfritt stål A2	blank	M35x1,5	52	44	8	5	2
K2060.1040	rostfritt stål A2	blank	M40x1,5	58	50	9	6	2,5
K2060.1045	rostfritt stål A2	blank	M45x1,5	65	56	10	6	2,5
K2060.1050	rostfritt stål A2	blank	M50x1,5	70	61	11	6	2,5
K2060.1055	rostfritt stål A2	blank	M55x2	75	67	11	7	3
K2060.1060	rostfritt stål A2	blank	M60x2	80	73	11	7	3
K2060.1065	rostfritt stål A2	blank	M65x2	85	79	12	7	3
K2060.1070	rostfritt stål A2	blank	M70x2	92	85	12	8	3,5
K2060.1075	rostfritt stål A2	blank	M75x2	98	90	13	8	3,5
K2060.1080	rostfritt stål A2	blank	M80x2	105	95	15	8	3,5
K2060.1085	rostfritt stål A2	blank	M85x2	110	102	15	8	3,5
K2060.1090	rostfritt stål A2	blank	M90x2	120	108	16	10	4
K2060.1095	rostfritt stål A2	blank	M95x2	125	110	17	10	4
K2060.1100	rostfritt stål A2	blank	M100x2	130	120	18	10	4