

Deltarattar

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning


Material:

Glasfiberförstärkt termoplast.

Anmärkning:

Δ Ange önskad färg här. Om det ska vara svartgrått behövs ingen färgkod.

Ritningar



Artikelöversikt

Deltarattar

Beställningsnr.	Färg grundkropp	D1	D2	D3	L1	L3	SW
K0275.05005	svartgrå RAL 7021	50	5	12,5	7,3	10	5
K0275.050051	signalgrön RAL 6032	50	5	12,5	7,3	10	5
K0275.050052	trafikrött RAL 3020	50	5	12,5	7,3	10	5
K0275.050053	rapsgul RAL 1021	50	5	12,5	7,3	10	5
K0275.050054	trafikblå RAL 5017	50	5	12,5	7,3	10	5
K0275.05006	svartgrå RAL 7021	50	5	12,5	7,3	10	6
K0275.050061	signalgrön RAL 6032	50	5	12,5	7,3	10	6
K0275.050062	trafikrött RAL 3020	50	5	12,5	7,3	10	6
K0275.050063	rapsgul RAL 1021	50	5	12,5	7,3	10	6
K0275.050064	trafikblå RAL 5017	50	5	12,5	7,3	10	6
K0275.06306	svartgrå RAL 7021	63	5	15,8	9	12,6	6
K0275.063061	signalgrön RAL 6032	63	5	15,8	9	12,6	6

Deltarattar

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	D1	D2	D3	L1	L3	SW
K0275.063062	trafikrött RAL 3020	63	5	15,8	9	12,6	6
K0275.063063	rapsgul RAL 1021	63	5	15,8	9	12,6	6
K0275.063064	trafikblå RAL 5017	63	5	15,8	9	12,6	6
K0275.06307	svartgrå RAL 7021	63	5	15,8	9	12,6	7
K0275.063071	signalgrön RAL 6032	63	5	15,8	9	12,6	7
K0275.063072	trafikrött RAL 3020	63	5	15,8	9	12,6	7
K0275.063073	rapsgul RAL 1021	63	5	15,8	9	12,6	7
K0275.063074	trafikblå RAL 5017	63	5	15,8	9	12,6	7
K0275.08008	svartgrå RAL 7021	80	5	20	12	16	8
K0275.080081	signalgrön RAL 6032	80	5	20	12	16	8
K0275.080082	trafikrött RAL 3020	80	5	20	12	16	8
K0275.080083	rapsgul RAL 1021	80	5	20	12	16	8
K0275.080084	trafikblå RAL 5017	80	5	20	12	16	8
K0275.08009	svartgrå RAL 7021	80	5	20	12	16	9
K0275.080091	signalgrön RAL 6032	80	5	20	12	16	9
K0275.080092	trafikrött RAL 3020	80	5	20	12	16	9
K0275.080093	rapsgul RAL 1021	80	5	20	12	16	9
K0275.080094	trafikblå RAL 5017	80	5	20	12	16	9