

UNILOCK-centreringspännbultar systemstorlek 80 mm

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Sätthärtningsstål.

Utförande:

Härdat och brunerat.

Funktionsytor slipade.

Anmärkning:

Med centreringspännbultarna kan basmoduler positioneras på maskinbord. Centreringspännbultarna kan spännas fast i spänntångsfästen. Modulens position definieras med maskinens spindel/styrning.

Kan användas i Weldon, Whistle Notch och spänntångsfästen.


Uppreppningsnoggrannhet: < 0,021 mm

Positioneringsnoggrannhet: < 0,049 mm

Stötdämparfunktion som skydd för maskinsspindel


Dämpningsslag: 5,4 mm

OBS: Om dämpningsslaget på 5,4 mm överskrids kan maskinen skadas.



UNILOCK-centreringsspännbultar systemstorlek 80 mm

Ritningar



Artikelöversikt

UNILOCK-centreringsspännbultar, systemstorlek 80 mm

Beställningsnr.	Mått
K1012.1240	se ritning