


Trekantsvred med hög fläns

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Duroplast PF 31, svart. Bussning resp. gängbult av förzinkat stål eller blankt rostfritt stål.



Utförande:

Höglanspolerat.

På begäran:

Ytterligare yttergängor, skruvlängder och färger.

Ritningar



Artikelöversikt

Trekantsvred med hög fläns, innergänga

Beställningsnr.	Form	Material komponent	D	D1	D3	H	T	L
K0183.14006	K	stål	M6	40	14	22	12	-
K0183.15008	K	stål	M8	50	18	28	14	-

Trekantsvred med hög fläns

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Material komponent	D	D1	D3	H	T	L
K0183.16210	K	stål	M10	62	22	35	14	-
K0183.24006	K	rostfritt stål	M6	40	12	22	9	-
K0183.25008	K	rostfritt stål	M8	50	15	28	13	-
K0183.26210	K	rostfritt stål	M10	62	18	35	13	-
K0183.14006X15	L	stål	M6	40	14	22	-	15
K0183.14008X20	L	stål	M8	40	14	22	-	20
K0183.15008X20	L	stål	M8	50	18	28	-	20
K0183.15010X25	L	stål	M10	50	22	28	-	25
K0183.16210X25	L	stål	M10	62	22	35	-	25
K0183.24006X20	L	rostfritt stål	M6	40	12	22	-	20
K0183.24008X20	L	rostfritt stål	M8	40	12	22	-	20
K0183.25008X20	L	rostfritt stål	M8	50	15	28	-	20
K0183.25010X30	L	rostfritt stål	M10	50	15	28	-	30
K0183.26210X30	L	rostfritt stål	M10	62	18	35	-	30