

Pendelstöd, justerbara med O-ring och utbytbara insatser, Form F, gripare avplanad, med räffling

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Kropp i seghärdat stål.

Kugel i rost- och syrabeständigt stål.

Insats:

Form F verktygsstål.

Utförande:

Kropp seghärdad och brunerad.

Kula härdad och blank.

Insats:

Form F härdad och brunerad.

Anmärkning:

Pendelstöden används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken.

Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.

Man kan ta ut kulan genom att trycka lätt på cylinderskruven.

Kulan är vridsäkrad.


Fördelar:

Mycket ekonomiska eftersom insatserna kan bytas ut.

Den inbyggda O-ringen håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar.

Det garanterar en jämn rörelse.

Ritningar



Pendelstöd, justerbara med O-ring och utbytbara insatser, Form F, gripare avplanad, med räffling

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	B	D2	D3	H	H1	H2	E	SW	SW1	Kul-Ø	Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning)	Beställningsnr. för gripare
K0289.310X015	F	15	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.1010
K0289.310X030	F	30	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.1010
K0289.310X050	F	50	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.1010
K0289.312X020	F	20	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.1210
K0289.312X040	F	40	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.1210
K0289.312X060	F	60	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.1210
K0289.316X025	F	25	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.1610
K0289.316X050	F	50	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.1610
K0289.316X080	F	80	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.1610
K0289.320X030	F	30	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.2010
K0289.320X060	F	60	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.2010
K0289.320X100	F	100	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.2010
K0289.324X040	F	40	M24	25	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.2510
K0289.324X100	F	100	M24	25	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.2510