

## Fjädersgångjärn i stål eller rostfritt stål 240 mm

### Artikelbeskrivning/produktbilder



Gångjärn med låsfjäder

Gångjärn med öppningsfjäder

Vridriktning dörr

Vridriktning dörr

### Beskrivning

#### Material:

Stål eller rostfritt stål 1.4301.  
Spännfjäder i rostfritt stål.

#### Utförande:

Blankt eller förzinkat stål.  
Blankt rostfritt stål.

#### Anmärkning:

Gångjärn i rullat utförande.  
Öppningsvinkel 270°.

Vridmoment för öppnande fjäder:

$M(0^\circ) : 2,55 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 1,68 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 0,84 \text{ Nm}$

Vridmoment för stängande fjäder :

$M(0^\circ) : 0,84 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 1,68 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 2,55 \text{ Nm}$


Form A: utan borrhål

Form B: med borrhål

Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna. Belastningsvärdena fastställs under laboratorieförhållanden. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen. De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.

# Fjädergångjärn i stål eller rostfritt stål 240 mm

## Ritningar



## Artikelöversikt

### Fjädergångjärn i stål eller rostfritt stål 240 mm

Beställningsnr.	Form	Utförande 1	Material grundkropp	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N
K1177.4024000	A	fjäder öppning	stål	40	-	240	-	-	4	1,5	5800	13100
K1177.4024001	B	fjäder öppning	stål	40	22,7	240	60	4	4	1,5	5800	13100
K1177.14024000	A	fjäder öppning	rostfritt stål A2	40	-	240	-	-	4	1,5	9200	20400
K1177.14024001	B	fjäder öppning	rostfritt stål A2	40	22,7	240	60	4	4	1,5	9200	20400
K1177.4024010	A	fjäder stängning	stål	40	-	240	-	-	4	1,5	5800	13100
K1177.4024011	B	fjäder stängning	stål	40	22,7	240	60	4	4	1,5	5800	13100
K1177.14024010	A	fjäder stängning	rostfritt stål A2	40	-	240	-	-	4	1,5	9200	20400
K1177.14024011	B	fjäder stängning	rostfritt stål A2	40	22,7	240	60	4	4	1,5	9200	20400