

Kan anpassas

Spår och gänga för påbyggnadsbackar och greppinsatser.

Tillval

Flerfaldig uppspänning

Med hjälp av växlingsbackarna kan man spänna fast flera arbetsstycken. Monteras utan verktyg.

Individuellt

Flexibelt – fungerar för alla maskinbord, startklar direkt med spännjärn och spårmuttrar (tillval).

Optimal positionering

Tvåspår för inriktningen.

Snabb förinställning

Fixeringsbult för snabb förpositionering.

Spindeldrivning

Mekanisk-hydrauliskt utförande upp till 40 kN eller helt mekanisk fastspänning upp till 10 kN.

Praktiska fördelar:

- Uppreppningsnoggrannhet $\leq 0,01$ mm
- Fasta backar fixerar i alla riktningar (X,Y,Z)
- Stort spännområde genom stegbackar
- Basutrustning: 2 vändbara iskruvningsbackar och 1 handvev
- Kan fällas åt sidan, med fästhål för spåravstånd på 63 mm och 100 mm.