

# Inställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med knapp i plast

Artikelbeskrivning/produktbilder



## Beskrivning

### Produktbeskrivning:

Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.

### Material:

Ståluftförande:  
Gängad hylsa 1.0715.  
Låsstift 1.4305.

Utförande i rostfritt stål:  
Gängad hylsa 1.4305.  
Låsstift 1.4305.

Svampformad knapp svartgrå RAL 7021.

### Utförande:

Ståluftförande:  
Låsstift ej härdad:  
Gängad hylsa blåkromaterad.  
Låsstift blankt.

Utförande i rostfritt stål:  
Låsstift ej härdad:  
Blanka ståldelar.

### Anmärkning:

Ska den vara utdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, ska Form C resp. Form D användas.

Observera det angivna maximala åtdragningsmomentet vid monteringen.

### På begäran:

Specialutföranden.

### Ritningsinformation:


Form A: utan spärr, utan låsmutter

Form B: utan spärr, med låsmutter

Form C: med spärr, utan låsmutter

Form D: med spärr, med låsmutter

## Ritningar



# Inställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med knapp i plast

## Artikelöversikt

### Inställningsbultar ECO

Beställningsnr.	Form	Material grundkropp	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Slag S	SW1	SW2	F x 30°	Fjäderkraft början F1 ca N	Fjäderkraft slut F2 ca N	Åtdragningsmoment max. Nm
K0747.01903060	A	stål	3	M6	14	31,5	12	5	10	3,5	6		0,8	4	10	2
K0747.01004060	A	stål	4	M6	14	36	15	6	13	4	6		1	6	12	2
K0747.01004080	A	stål	4	M8	14	36	15	6	13	4	8		1	6	12	7
K0747.01105080	A	stål	5	M8	14	40	17	7	15	5	8		1,3	6	12	7
K0747.01105100	A	stål	5	M10	18	42,5	17	7	15	5	10		1,3	6	12	15
K0747.01206100	A	stål	6	M10	18	47,5	20	8	17	6	10		1,8	8	15	15
K0747.01206120	A	stål	6	M12	25	51,7	20	8	17	6	12		1,8	8	15	20
K0747.01308120	A	stål	8	M12	25	61,7	26	10	23	8	12		2,3	8	19	20
K0747.11903060	A	rostfritt stål	3	M6	14	31,5	12	5	10	3,5	6		0,8	4	10	2
K0747.11004060	A	rostfritt stål	4	M6	14	36	15	6	13	4	6		1	6	12	2
K0747.11004080	A	rostfritt stål	4	M8	14	36	15	6	13	4	8		1	6	12	7
K0747.11105080	A	rostfritt stål	5	M8	14	40	17	7	15	5	8		1,3	6	12	7
K0747.11105100	A	rostfritt stål	5	M10	18	42,5	17	7	15	5	10		1,3	6	12	15
K0747.11206100	A	rostfritt stål	6	M10	18	47,5	20	8	17	6	10		1,8	8	15	15
K0747.11206120	A	rostfritt stål	6	M12	25	51,7	20	8	17	6	12		1,8	8	15	20
K0747.11308120	A	rostfritt stål	8	M12	25	61,7	26	10	23	8	12		2,3	8	19	20
K0747.01903061	A	stål	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	6		0,8	4	10	2
K0747.01004061	A	stål	4	M6x0,75	14	36	15	6	13	4	6		1	6	12	2
K0747.01004081	A	stål	4	M8x1	14	36	15	6	13	4	8		1	6	12	7
K0747.01105081	A	stål	5	M8x1	14	40	17	7	15	5	8		1,3	6	12	7
K0747.01105101	A	stål	5	M10x1	18	42,5	17	7	15	5	10		1,3	6	12	15
K0747.01206101	A	stål	6	M10x1	18	47,5	20	8	17	6	10		1,8	8	15	15
K0747.01206121	A	stål	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	12		1,8	8	15	20
K0747.01308121	A	stål	8	M12x1,5	25	61,7	26	10	23	8	12		2,3	8	19	20
K0747.11903061	A	rostfritt stål	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	6		0,8	4	10	2
K0747.11004061	A	rostfritt stål	4	M6x0,75	14	36	15	6	13	4	6		1	6	12	2
K0747.11004081	A	rostfritt stål	4	M8x1	14	36	15	6	13	4	8		1	6	12	7
K0747.11105081	A	rostfritt stål	5	M8x1	14	40	17	7	15	5	8		1,3	6	12	7
K0747.11105101	A	rostfritt stål	5	M10x1	18	42,5	17	7	15	5	10		1,3	6	12	15
K0747.11206101	A	rostfritt stål	6	M10x1	18	47,5	20	8	17	6	10		1,8	8	15	15
K0747.11206121	A	rostfritt stål	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	12		1,8	8	15	20
K0747.11308121	A	rostfritt stål	8	M12x1,5	25	61,7	26	10	23	8	12		2,3	8	19	20
K0747.02903060	B	stål	3	M6	14	31,5	12	5	10	3,5	6	10	0,8	4	10	2
K0747.02004060	B	stål	4	M6	14	36	15	6	13	4	6	10	1	6	12	2
K0747.02004080	B	stål	4	M8	14	36	15	6	13	4	8	13	1	6	12	7
K0747.02105080	B	stål	5	M8	14	40	17	7	15	5	8	13	1,3	6	12	7
K0747.02105100	B	stål	5	M10	18	42,5	17	7	15	5	10	17	1,3	6	12	15
K0747.02206100	B	stål	6	M10	18	47,5	20	8	17	6	10	17	1,8	8	15	15
K0747.02206120	B	stål	6	M12	25	51,7	20	8	17	6	12	19	1,8	8	15	20
K0747.02308120	B	stål	8	M12	25	61,7	26	10	23	8	12	19	2,3	8	19	20
K0747.12903060	B	rostfritt stål	3	M6	14	31,5	12	5	10	3,5	6	10	0,8	4	10	2
K0747.12004060	B	rostfritt stål	4	M6	14	36	15	6	13	4	6	10	1	6	12	2
K0747.12004080	B	rostfritt stål	4	M8	14	36	15	6	13	4	8	13	1	6	12	7
K0747.12105080	B	rostfritt stål	5	M8	14	40	17	7	15	5	8	13	1,3	6	12	7
K0747.12105100	B	rostfritt stål	5	M10	18	42,5	17	7	15	5	10	17	1,3	6	12	15
K0747.12206100	B	rostfritt stål	6	M10	18	47,5	20	8	17	6	10	17	1,8	8	15	15
K0747.12206120	B	rostfritt stål	6	M12	25	51,7	20	8	17	6	12	19	1,8	8	15	20
K0747.12308120	B	rostfritt stål	8	M12	25	61,7	26	10	23	8	12	19	2,3	8	19	20
K0747.02903061	B	stål	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	6	10	0,8	4	10	2
K0747.02004061	B	stål	4	M6x0,75	14	36	15	6	13	4	6	10	1	6	12	2
K0747.02004081	B	stål	4	M8x1	14	36	15	6	13	4	8	13	1	6	12	7
K0747.02105081	B	stål	5	M8x1	14	40	17	7	15	5	8	13	1,3	6	12	7
K0747.02105101	B	stål	5	M10x1	18	42,5	17	7	15	5	10	17	1,3	6	12	15
K0747.02206101	B	stål	6	M10x1	18	47,5	20	8	17	6	10	17	1,8	8	15	15
K0747.02206121	B	stål	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	12	19	1,8	8	15	20
K0747.02308121	B	stål	8	M12x1,5	25	61,7	26	10	23	8	12	19	2,3	8	19	20
K0747.12903061	B	rostfritt stål	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	6	10	0,8	4	10	2
K0747.12004061	B	rostfritt stål	4	M6x0,75	14	36	15	6	13	4	6	10	1	6	12	2
K0747.12004081	B	rostfritt stål	4	M8x1	14	36	15	6	13	4	8	13	1	6	12	7

# Inställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med knapp i plast

## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Material grundkropp	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Slag S	SW1	SW2	F x 30°	Fjäderkraft början F1 ca N	Fjäderkraft slut F2 ca N	Åtdragningsmoment max. Nm
K0747.12105081	B	rostfritt stål	5	M8x1	14	40	17	7	15	5	8	13	1,3	6	12	7
K0747.12105101	B	rostfritt stål	5	M10x1	18	42,5	17	7	15	5	10	17	1,3	6	12	15
K0747.12206101	B	rostfritt stål	6	M10x1	18	47,5	20	8	17	6	10	17	1,8	8	15	15
K0747.12206121	B	rostfritt stål	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	12	19	1,8	8	15	20
K0747.12308121	B	rostfritt stål	8	M12x1,5	25	61,7	26	10	23	8	12	19	2,3	8	19	20
K0747.03903060	C	stål	3	M6	14	31,5	12	5	10	3,5	6		0,8	4	10	2
K0747.03004060	C	stål	4	M6	14	36	15	6	13	4	6		1	6	12	2
K0747.03004080	C	stål	4	M8	14	36	15	6	13	4	8		1	6	12	7
K0747.03105080	C	stål	5	M8	14	40	17	7	15	5	8		1,3	6	12	7
K0747.03105100	C	stål	5	M10	18	42,5	17	7	15	5	10		1,3	6	12	15
K0747.03206100	C	stål	6	M10	18	47,5	20	8	17	6	10		1,8	8	15	15
K0747.03206120	C	stål	6	M12	25	51,7	20	8	17	6	12		1,8	8	15	20
K0747.03308120	C	stål	8	M12	25	61,7	26	10	23	8	12		2,3	8	19	20
K0747.13903060	C	rostfritt stål	3	M6	14	31,5	12	5	10	3,5	6		0,8	4	10	2
K0747.13004060	C	rostfritt stål	4	M6	14	36	15	6	13	4	6		1	6	12	2
K0747.13004080	C	rostfritt stål	4	M8	14	36	15	6	13	4	8		1	6	12	7
K0747.13105080	C	rostfritt stål	5	M8	14	40	17	7	15	5	8		1,3	6	12	7
K0747.13105100	C	rostfritt stål	5	M10	18	42,5	17	7	15	5	10		1,3	6	12	15
K0747.13206100	C	rostfritt stål	6	M10	18	47,5	20	8	17	6	10		1,8	8	15	15
K0747.13206120	C	rostfritt stål	6	M12	25	51,7	20	8	17	6	12		1,8	8	15	20
K0747.13308120	C	rostfritt stål	8	M12	25	61,7	26	10	23	8	12		2,3	8	19	20
K0747.03903061	C	stål	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	6		0,8	4	10	2
K0747.03004061	C	stål	4	M6x0,75	14	36	15	6	13	4	6		1	6	12	2
K0747.03004081	C	stål	4	M8x1	14	36	15	6	13	4	8		1	6	12	7
K0747.03105081	C	stål	5	M8x1	14	40	17	7	15	5	8		1,3	6	12	7
K0747.03105101	C	stål	5	M10x1	18	42,5	17	7	15	5	10		1,3	6	12	15
K0747.03206101	C	stål	6	M10x1	18	47,5	20	8	17	6	10		1,8	8	15	15
K0747.03206121	C	stål	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	12		1,8	8	15	20
K0747.03308121	C	stål	8	M12x1,5	25	61,7	26	10	23	8	12		2,3	8	19	20
K0747.13903061	C	rostfritt stål	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	6		0,8	4	10	2
K0747.13004061	C	rostfritt stål	4	M6x0,75	14	36	15	6	13	4	6		1	6	12	2
K0747.13004081	C	rostfritt stål	4	M8x1	14	36	15	6	13	4	8		1	6	12	7
K0747.13105081	C	rostfritt stål	5	M8x1	14	40	17	7	15	5	8		1,3	6	12	7
K0747.13105101	C	rostfritt stål	5	M10x1	18	42,5	17	7	15	5	10		1,3	6	12	15
K0747.13206101	C	rostfritt stål	6	M10x1	18	47,5	20	8	17	6	10		1,8	8	15	15
K0747.13206121	C	rostfritt stål	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	12		1,8	8	15	20
K0747.13308121	C	rostfritt stål	8	M12x1,5	25	61,7	26	10	23	8	12		2,3	8	19	20
K0747.04903060	D	stål	3	M6	14	31,5	12	5	10	3,5	6	10	0,8	4	10	2
K0747.04004060	D	stål	4	M6	14	36	15	6	13	4	6	10	1	6	12	2
K0747.04004080	D	stål	4	M8	14	36	15	6	13	4	8	13	1	6	12	7
K0747.04105080	D	stål	5	M8	14	40	17	7	15	5	8	13	1,3	6	12	7
K0747.04105100	D	stål	5	M10	18	42,5	17	7	15	5	10	17	1,3	6	12	15
K0747.04206100	D	stål	6	M10	18	47,5	20	8	17	6	10	17	1,8	8	15	15
K0747.04206120	D	stål	6	M12	25	51,7	20	8	17	6	12	19	1,8	8	15	20
K0747.04308120	D	stål	8	M12	25	61,7	26	10	23	8	12	19	2,3	8	19	20
K0747.14903060	D	rostfritt stål	3	M6	14	31,5	12	5	10	3,5	6	10	0,8	4	10	2
K0747.14004060	D	rostfritt stål	4	M6	14	36	15	6	13	4	6	10	1	6	12	2
K0747.14004080	D	rostfritt stål	4	M8	14	36	15	6	13	4	8	13	1	6	12	7
K0747.14105080	D	rostfritt stål	5	M8	14	40	17	7	15	5	8	13	1,3	6	12	7
K0747.14105100	D	rostfritt stål	5	M10	18	42,5	17	7	15	5	10	17	1,3	6	12	15
K0747.14206100	D	rostfritt stål	6	M10	18	47,5	20	8	17	6	10	17	1,8	8	15	15
K0747.14206120	D	rostfritt stål	6	M12	25	51,7	20	8	17	6	12	19	1,8	8	15	20
K0747.14308120	D	rostfritt stål	8	M12	25	61,7	26	10	23	8	12	19	2,3	8	19	20
K0747.04903061	D	stål	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	6	10	0,8	4	10	2
K0747.04004061	D	stål	4	M6x0,75	14	36	15	6	13	4	6	10	1	6	12	2
K0747.04004081	D	stål	4	M8x1	14	36	15	6	13	4	8	13	1	6	12	7
K0747.04105081	D	stål	5	M8x1	14	40	17	7	15	5	8	13	1,3	6	12	7
K0747.04105101	D	stål	5	M10x1	18	42,5	17	7	15	5	10	17	1,3	6	12	15
K0747.04206101	D	stål	6	M10x1	18	47,5	20	8	17	6	10	17	1,8	8	15	15
K0747.04206121	D	stål	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	12	19	1,8	8	15	20
K0747.04308121	D	stål	8	M12x1,5	25	61,7	26	10	23	8	12	19	2,3	8	19	20

# Inställningsbultar ECO i stål eller rostfritt stål med knapp i plast

## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Material grundkropp	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Slag S	SW1	SW2	F x 30°	Fjäderkraft början F1 ca N	Fjäderkraft slut F2 ca N	Åtdragnings- moment max. Nm
K0747.14903061	D	rostfritt stål	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	6	10	0,8	4	10	2
K0747.14004061	D	rostfritt stål	4	M6x0,75	14	36	15	6	13	4	6	10	1	6	12	2
K0747.14004081	D	rostfritt stål	4	M8x1	14	36	15	6	13	4	8	13	1	6	12	7
K0747.14105081	D	rostfritt stål	5	M8x1	14	40	17	7	15	5	8	13	1,3	6	12	7
K0747.14105101	D	rostfritt stål	5	M10x1	18	42,5	17	7	15	5	10	17	1,3	6	12	15
K0747.14206101	D	rostfritt stål	6	M10x1	18	47,5	20	8	17	6	10	17	1,8	8	15	15
K0747.14206121	D	rostfritt stål	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	12	19	1,8	8	15	20
K0747.14308121	D	rostfritt stål	8	M12x1,5	25	61,7	26	10	23	8	12	19	2,3	8	19	20