

Tryckskrivar

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Skriv i seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.9.

Bult i mässing eller POM.


Utförande:

Skriv brunerad.


Anmärkning:

Tryckskrivar lämpar sig speciellt för skonsam fastspänning eller påtryckning av gängade spindlar, axlar och ytbehandlade delar.

Längre utföranden har konstruerats speciellt för att användas som "limstift". De kan användas som kostnadseffektiva mekaniska förbindingsselement med yttergånga i små till medelstora serier.



Ritningar



Artikelöversikt

Tryckskrivar

Beställningsnr.	Material komponent	D	D1	L	L3	SW
K0389.04X65	mässing	M4	2,5	6,5	1,2	2
K0389.04X85	mässing	M4	2,5	8,5	1,2	2
K0389.04X105	mässing	M4	2,5	10,5	1,2	2
K0389.04X125	mässing	M4	2,5	12,5	1,2	2
K0389.04X165	mässing	M4	2,5	16,5	1,2	2
K0389.04X205	mässing	M4	2,5	20,5	1,2	2

Tryckskrivar

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Materialkomponent	D	D1	L	L3	SW
K0389.04X255	mässing	M4	2,5	25,5	1,2	2
K0389.04X305	mässing	M4	2,5	30,5	1,2	2
K0389.04X355	mässing	M4	2,5	35,5	1,2	2
K0389.04X405	mässing	M4	2,5	40,5	1,2	2
K0389.05X85	mässing	M5	3	8,5	1,3	2,5
K0389.05X105	mässing	M5	3	10,5	1,3	2,5
K0389.05X125	mässing	M5	3	12,5	1,3	2,5
K0389.05X165	mässing	M5	3	16,5	1,3	2,5
K0389.05X205	mässing	M5	3	20,5	1,3	2,5
K0389.05X255	mässing	M5	3	25,5	1,3	2,5
K0389.05X305	mässing	M5	3	30,5	1,3	2,5
K0389.05X355	mässing	M5	3	35,5	1,3	2,5
K0389.05X405	mässing	M5	3	40,5	1,3	2,5
K0389.05X505	mässing	M5	3	50,5	1,3	2,5
K0389.06X95	mässing	M6	4	9,5	1,9	3
K0389.06X115	mässing	M6	4	11,5	1,9	3
K0389.06X125	mässing	M6	4	12,5	1,9	3
K0389.06X165	mässing	M6	4	16,5	1,9	3
K0389.06X175	mässing	M6	4	17,5	1,9	3
K0389.06X205	mässing	M6	4	20,5	1,9	3
K0389.06X255	mässing	M6	4	25,5	1,9	3
K0389.06X265	mässing	M6	4	26,5	1,9	3
K0389.06X305	mässing	M6	4	30,5	1,9	3
K0389.06X365	mässing	M6	4	36,5	1,9	3
K0389.06X405	mässing	M6	4	40,5	1,9	3
K0389.06X415	mässing	M6	4	41,5	1,9	3
K0389.06X515	mässing	M6	4	51,5	1,9	3
K0389.06X615	mässing	M6	4	61,5	1,9	3
K0389.08X12	mässing	M8	5,5	12	2,4	4
K0389.08X14	mässing	M8	5,5	14	2,4	4
K0389.08X16	mässing	M8	5,5	16	2,4	4
K0389.08X18	mässing	M8	5,5	18	2,4	4
K0389.08X20	mässing	M8	5,5	20	2,4	4
K0389.08X22	mässing	M8	5,5	22	2,4	4
K0389.08X26	mässing	M8	5,5	26	2,4	4
K0389.08X32	mässing	M8	5,5	32	2,4	4
K0389.08X37	mässing	M8	5,5	37	2,4	4
K0389.08X42	mässing	M8	5,5	42	2,4	4
K0389.08X52	mässing	M8	5,5	52	2,4	4
K0389.08X62	mässing	M8	5,5	62	2,4	4
K0389.08X82	mässing	M8	5,5	82	2,4	4
K0389.10X14	mässing	M10	7	14	2,6	5
K0389.10X18	mässing	M10	7	18	2,6	5
K0389.10X22	mässing	M10	7	22	2,6	5
K0389.10X27	mässing	M10	7	27	2,6	5
K0389.10X34	mässing	M10	7	34	2,6	5
K0389.10X37	mässing	M10	7	37	2,6	5
K0389.10X42	mässing	M10	7	42	2,6	5
K0389.10X52	mässing	M10	7	52	2,6	5
K0389.10X62	mässing	M10	7	62	2,6	5
K0389.10X82	mässing	M10	7	82	2,6	5
K0389.12X185	mässing	M12	8,5	18,5	3,3	6
K0389.12X205	mässing	M12	8,5	20,5	3,3	6
K0389.12X225	mässing	M12	8,5	22,5	3,3	6
K0389.12X275	mässing	M12	8,5	27,5	3,3	6
K0389.12X325	mässing	M12	8,5	32,5	3,3	6
K0389.12X375	mässing	M12	8,5	37,5	3,3	6
K0389.12X425	mässing	M12	8,5	42,5	3,3	6
K0389.12X525	mässing	M12	8,5	52,5	3,3	6
K0389.12X625	mässing	M12	8,5	62,5	3,3	6
K0389.12X825	mässing	M12	8,5	82,5	3,3	6
K0389.104X11	POM	M4	2	11	1,7	2

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Materialkomponent	D	D1	L	L3	SW
K0389.104X13	POM	M4	2	13	1,7	2
K0389.104X17	POM	M4	2	17	1,7	2
K0389.104X21	POM	M4	2	21	1,7	2
K0389.104X26	POM	M4	2	26	1,7	2
K0389.104X31	POM	M4	2	31	1,7	2
K0389.104X36	POM	M4	2	36	1,7	2
K0389.104X41	POM	M4	2	41	1,7	2
K0389.104X7	POM	M4	2	7	1,7	2
K0389.104X9	POM	M4	2	9	1,7	2
K0389.105X11	POM	M5	3	11	1,8	2,5
K0389.105X9	POM	M5	3	9	1,8	2,5
K0389.105X13	POM	M5	3	13	1,8	2,5
K0389.105X17	POM	M5	3	17	1,8	2,5
K0389.105X21	POM	M5	3	21	1,8	2,5
K0389.105X26	POM	M5	3	26	1,8	2,5
K0389.105X31	POM	M5	3	31	1,8	2,5
K0389.105X36	POM	M5	3	36	1,8	2,5
K0389.105X41	POM	M5	3	41	1,8	2,5
K0389.105X51	POM	M5	3	51	1,8	2,5
K0389.106X113	POM	M6	3,5	11,3	1,7	3
K0389.106X133	POM	M6	3,5	13,3	1,7	3
K0389.106X173	POM	M6	3,5	17,3	1,7	3
K0389.106X213	POM	M6	3,5	21,3	1,7	3
K0389.106X263	POM	M6	3,5	26,3	1,7	3
K0389.106X333	POM	M6	3,5	33,3	1,7	3
K0389.106X363	POM	M6	3,5	36,3	1,7	3
K0389.106X413	POM	M6	3,5	41,3	1,7	3
K0389.106X513	POM	M6	3,5	51,3	1,7	3
K0389.106X613	POM	M6	3,5	61,3	1,7	3
K0389.106X93	POM	M6	3,5	9,3	1,7	3
K0389.108X116	POM	M8	5	11,6	2	4
K0389.108X136	POM	M8	5	13,6	2	4
K0389.108X176	POM	M8	5	17,6	2	4
K0389.108X216	POM	M8	5	21,6	2	4
K0389.108X266	POM	M8	5	26,6	2	4
K0389.108X336	POM	M8	5	33,6	2	4
K0389.108X366	POM	M8	5	36,6	2	4
K0389.108X416	POM	M8	5	41,6	2	4
K0389.108X516	POM	M8	5	51,6	2	4
K0389.108X616	POM	M8	5	61,6	2	4
K0389.108X816	POM	M8	5	81,6	2	4
K0389.110X139	POM	M10	6,5	13,9	2,5	5
K0389.110X179	POM	M10	6,5	17,9	2,5	5
K0389.110X219	POM	M10	6,5	21,9	2,5	5
K0389.110X269	POM	M10	6,5	26,9	2,5	5
K0389.110X339	POM	M10	6,5	33,9	2,5	5
K0389.110X369	POM	M10	6,5	36,9	2,5	5
K0389.110X419	POM	M10	6,5	41,9	2,5	5
K0389.110X519	POM	M10	6,5	51,9	2,5	5
K0389.110X619	POM	M10	6,5	61,9	2,5	5
K0389.110X819	POM	M10	6,5	81,9	2,5	5
K0389.112X181	POM	M12	8	18,1	2,9	6
K0389.112X221	POM	M12	8	22,1	2,9	6
K0389.112X271	POM	M12	8	27,1	2,9	6
K0389.112X341	POM	M12	8	34,1	2,9	6
K0389.112X371	POM	M12	8	37,1	2,9	6
K0389.112X421	POM	M12	8	42,1	2,9	6
K0389.112X521	POM	M12	8	52,1	2,9	6
K0389.112X621	POM	M12	8	62,1	2,9	6
K0389.112X821	POM	M12	8	82,1	2,9	6

